

ULタンク



補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ

- 発泡三重層を更に厚くした堅牢タンク
- 補強枠無しのすっきりした外観でメンテナンス性向上

水、薬品等の貯蔵に最適

オプション取付例
(ノズルはオプション)

UL-4000



UL-4000

UL-10000

※()はオプションです。梯子重量 6000L 以上はプロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ		肉厚	PCD	アンカー 本数※	重量(±)kg		備考
			全体	胴部				本体	梯子※	
UL-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	21.0	2,850	(6)	760.0	(57.0)	発泡三重層
UL-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	21.0	2,720	(6)	650.0	(51.0)	
UL-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	17.0	2,400	(6)	400.0	(37.0)	
UL-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	15.5	2,280	(6)	320.0	(31.0)	
UL-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	13.5	2,040	(4)	220.0	(29.0)	
UL-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	11.5	2,010	(4)	170.0	(21.0)	
UL-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	11.0	1,860	(4)	140.0	(21.0)	二層
UL-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	8.0	1,745	(4)	108.0	(20.0)	

・比重の高い液体や、高温の液体などを使用される場合は、MCタンクまたはCTタンク補強枠付きをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・マンホールの位置は 8000L 以下が鏡面の中心、10000L 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 φ500

装着可能装備▶▶

補強枠
P.21

手すり
P.21

固定金具
P.21

梯子
P.22

攪拌装置
P.22

マンホール
P.22

ノズル
P.23

エア抜き
P.26

液面計
P.27

ヒーター
P.28

継アール
P.28