ケージバルブ


ケージバルブ


特長





- 接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
- ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
- メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
- ゲージ管上部は、フランジ付エルボで固定できます。 (25mmのみ)

ゲージバルブ JIS 10K:20mm(³/₄inch) ゲージバルブ JIS 10K:25mm(1inch)











▼部品表

部番	名称	個数	材質	
1	ボディ	1	U-PVC,PP	
2	ボンネット	1	U-PVC,PP	
3	袋ナット	1	U-PVC,PP	
4	パッキン押え	1	U-PVC,PP	
(5)	ドレンプラグ	1	U-PVC,PP	
6	ダイヤフラム	1	EPDM,PTFE,その他	
7	Oリング(A)	2	EPDM,PTFE,その他	
8	Oリング(B)	1	EPDM,PTFE,その他	
9	コンプレッサー	1	PVDF	
10	コンプレッサーピン	2	SUS304	
11)	ステム	1	C3604	
12	ボンネット埋込金具	1	C3604	
13	材質表示紙	1	シルバーラベル	
14)	ハンドル	1	PP	
15	ナット	1	SUS304	

フランジ付エルボ JIS 10K:25mm(1inch)





▼部品表

部番	名称	個数	材質	
1	ボディ	1	U-PVC,PP	
3	袋ナット	1	U-PVC,PP	
4	パッキン押え	1	U-PVC,PP	
7	0リング(A)	2	EPDM,PTFE,その他	

参考

- 1. バルブにセットするゲージ管の外径は20mmに c18 ϕ 、c25mmにc26 ϕ です。
- 2. ドレンプラグ径は20mm、25mmとも $G^{1/4}$ です。

備考

- 1. バルブのハンドル位置はバルブ呼び径によって 異なります、ご注意ください。
- ※ PVDF製も特別注文にて製作いたします

ゲージバルブ材質・使用温度 (注) 耐薬品性については、弊社営業所へお問い合わせください。

 材質	呼び径	最高許容圧力MPa{kgf/cm²}			
彻貝		0℃~40℃	41℃~50℃	51℃~80℃	
U-PVC	20mm(3/4inch)·25mm(1inch)	0.5{5.1}	0.4{4.1}	_	
PP		0.5{5.1}	0.4{4.1}	0.3{3.1}	

⁽注)最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

[■] 温度別、材質別許容圧力については、当カタログ67ページを参照ください。